

GUT ZU WISSEN

JUDO i-soft K SAFE+ / i-soft K – Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Mikroleckageschutzsystem / Leckagewarnung JUDO SOFTwell KP / SOFTwell KS – Enthärtungsanlage

Modell	i-soft K SAFE+	i-soft K	SOFTwell KP	SOFTwell KS
Rohranschluss Zoll	1" AG	1" AG	1" AG	1" AG
Nenndurchfluss nach DIN EN 14743 und Druckverlust 1 bar m ³ /h	2	2	1,8	1,2
Nenndurchfluss bei Härtereduzierung von 20 °dH auf 8 °dH m ³ /h	3,3	3,3	3	2
Salzvorratsbehälter Inhalt kg	25	25	25	25
Einbaumaße mm				
A	Einbaulänge (Einbaudrehflansch)	195	195	195
A1	Länge JQU Handrad bis Anschlussmitte (bei geöffnetem JQU)	160	160	160
B	Tiefe Anschluss (JQE + JQU)	95	95	95
B1	Tiefe JQU Wandseite bis Rohrmitte	55	55	55
C	Höhe Anschluss oberhalb Rohrmitte	25	25	25
F	Höhe Abwasser- und Sicherheitsüberlaufanschluss	350	350	350
K	Breite Enthärtungsanlage	380	380	380
L	Tiefe Enthärtungsanlage	575	575	575
M	Höhe Enthärtungsanlage	685	685	685
N	Maximale Höhe Wasseranschluss (Rohrmitte), ohne Schlauchverlängerung	1.200	1.200	1.200
O	Höhe Enthärtungsanlage mit geöffnetem Salzbehälterdeckel	795	795	795
S	Schlauchlänge	1.000	1.000	1.000
Bestellnummer	8203526	8203527	8203528	8203529
Betriebsmittel	Bestellnummer			
JUDO Regeneriersalz Nach DIN EN 973 in Tablettenform à 25 kg.	8839101			
Zubehör	Bestellnummer			
JUDO Wandkonsole aus Edelstahl mit Montagematerial für i-soft K SAFE+, i-soft K, SOFTwell KP und SOFTwell KS.	2202274			
JUDO Bodensensor inkl. Anschlusskabel 2 Meter (nur für i-soft K SAFE+ und i-soft K)	8203554			
JUDO Bodensensor Erweiterungsset (nur für i-soft K SAFE+ und i-soft K) Inkl. Anschlusskabel 2 Meter und Abzweigstecker (max. 9 Stück).	8203556			
JUDO Verlängerungskabel 2 Meter für JUDO Bodensensor (nur für i-soft K SAFE+ und i-soft K).	8203551			
JUDO Verlängerungskabel 5 Meter für JUDO Bodensensor (nur für i-soft K SAFE+ und i-soft K).	8203552			
JUDO Verlängerungskabel 10 Meter für JUDO Bodensensor (nur für i-soft K SAFE+ und i-soft K).	8203553			
JUDO Kabel für externe Störmeldung, Länge 10 Meter.	2200717			
JUDO Connectivity-Modul mit WLAN oder LAN-Anschluss (optional nur für SOFTwell KP und SOFTwell KS)	2202271			